

Garant**CNMG 09T304, Minőség: HB7035-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250050 HB7035-1
GTIN	4045197873804
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMG 09T304 HB7035-1 Minőség: HB7035-1

Forgácstörő: SS

Fogásmélység a_p : 0,3 - 2,5 mmElőtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 350 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	P
Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácstörő	SS
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,3 - 2,5 mm
Minőség	HB7035-1
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 350 m/min

Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 09T304
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz