

Garant**SNMG 150612, Minőség: HB7035-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251330 HB7035-1
GTIN	4045197874559
Árucikk kategória	21G

Leírás

SNMG 150612 HB7035-1 Sarokrádiusz: 1,2 mm
Minőség: HB7035-1
Forgácstörő: SG
Fogásmélység a_p : 1,5 - 9 mm
Előtolás f : 0,25 - 0,8 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 90 - 260 m/min

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	1,5 - 9 mm
Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított
Forgácstörő	SG
Sarokrádiusz	1,2 mm
Előtolás f	0,25 - 0,8 mm/ford,
Minőség	HB7035-1
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	90 - 260 m/min

Fő felhasználás	P
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	SNMG 150612
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz