

Garant**SNMG 190624, Minőség: HB7035-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251338 HB7035-1
GTIN	4045197874603
Árucikk kategória	21G

Leírás

SNMG 190624 HB7035-1 Sarokrádiusz: 2,4 mm
Minőség: HB7035-1
Forgácstörő: SG
Fogásmélység a_p : 1,5 - 9 mm
Előtolás f : 0,25 - 0,8 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 90 - 260 m/min

Műszaki leírás

Minőség	HB7035-1
Forgácstörő	SG
Sarokrádiusz	2,4 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	90 - 260 m/min
Fő felhasználás	P
Fogásmélység a_p	1,5 - 9 mm
Előtolás f	0,25 - 0,8 mm/ford,

Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	SNMG 190624
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz