



Precíziós szöghajlító készülék teljes tartozékkal, Maximális munkadarab magasság: 35mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	823600 35
GTIN	2050001932709
Árucikk kategória	86K

Leírás

Kivitel:

Könnyen kezelhető, nagy teljesítményű hajlító készülék különböző profilok hajlításához 180°-ig. A profilok biztonságosan és fixen befoghatóak. Ismételt pontosságú hajlítás a precíz hajlító- és befogószerkezetnek köszönhetően. Az integrált **szög- és hosszanti ütközők gyors munkavégzést tesznek lehetővé** pontos hajlítási eredmények mellett. Gyors munkavégzés masszív profilok esetén is, melyet a **tűgörgő csapágyazott forgótányér** tesz lehetővé (60 és 100 méret).

Felhasználás:

Méret pontos és felhasználóbarát hideg és meleg hajlítás (hajlítási szög 0 – 180°), mind éles hajlítási peremmel, mind különböző hajlítási rádiuszokkal.

Alkalmazható:

Satu

Tartalom:

1 hajlítólap, éles, 90° 823601 sz. 0 méret, 1 hajlítólap (r = 6 mm), 180°, 1 szögütköző, 1 hosszütköző, 1 kezelőkar, 1 db 5 - 6 - 9 - 10 - 17 kulcs.

Figyelem:

További hajlító szerszámokat lásd a 823601 – 823604 sz.

Műszaki leírás

Súly	9,3 kg
Magasság	92 mm
Sík anyag max. hajlítási teljesítmény (melegen)	36×6 / 11×11 mm

Maximális munkadarab magasság	35 mm
Mélység	150 mm
Szélesség	280 mm
Sík anyag max. hajlítási teljesítmény (hidegen)	35×4 / 9×9 mm
Hengeres anyag max. hajlítási teljesítménye (hidegen) Ø	10 mm
Termék fajtája	Hajlítókészülék

Tartozék

Hajlító szerszám Rádiusz 4	823601 4
Hajlító szerszám Rádiusz 10	823601 10
Hajlító szerszám Rádiusz 0	823601 0
Hajlító szerszám Rádiusz 2,5	823601 2,5