



Precíziós szöghajlító készülék teljes tartozékkal, Maximális munkadarab magasság: 60mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	823600 60
GTIN	2050001933065
Árucikk kategória	86K

Leírás

Kivitel:

Könnyen kezelhető, nagy teljesítményű hajlító készülék különböző profilok hajlításához 180°-ig. A profilok biztonságosan és fixen befoghatóak. Ismételhető pontosságú hajlítás a precíz hajlító- és befogószerkezetnek köszönhetően. Az integrált **szög- és hosszanti ütközők gyors munkavégzést tesznek lehetővé** pontos hajlítási eredmények mellett. Gyors munkavégzés masszív profilok esetén is, melyet a **tűgörgő csapágyazott forgótányér** tesz lehetővé (60 és 100 méret).

Felhasználás:

Méret pontos és felhasználóbarát hideg és meleg hajlítás (hajlítási szög 0 – 180°), mind éles hajlítási peremmel, mind különböző hajlítási rádiuszokkal.

Alkalmazható:

Satu / munkapad

Tartalom:

1 hajlítólap (r = 2 mm), 90° 823602 sz. 2 méret, 1 szögütköző, 1 hosszanti ütköző, 1 kezelőkar, 1 takarócsap, 1 db 5 - 6 - 8 - 10 kulcs.

Figyelem:

További hajlító szerszámokat lásd a 823601 – 823604 sz.

Műszaki leírás

Magasság	145 mm
Hengeres anyag max. hajlítási teljesítménye (hidegen) Ø	15 mm
Sík anyag max. hajlítási teljesítmény (hidegen)	60x6 / 13x13 mm

Mélység	200 mm
Maximális munkadarab magasság	60 mm
Szélesség	335 mm
Sík anyag max. hajlítási teljesítmény (melegen)	60×10 / 20×20 mm
Súly	22,4 kg
Termék fajtája	Hajlítókészülék

Tartozék

Hajlító szerszám Rádiusz 8	823602 8
Hajlító szerszám Rádiusz 10	823602 10
Hajlító szerszám Rádiusz 2	823602 2
Hajlító szerszám Rádiusz 5	823602 5