



## Precíziós szöghajlító készülék teljes tartozékkal, Maximális munkadarab magasság: 100mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	823600 100
GTIN	2050001933072
Árucikk kategória	86K

### Leírás

#### Kivitel:

Könnyen kezelhető, nagy teljesítményű hajlító készülék különböző profilok hajlításához 180°-ig. A profilok biztonságosan és fixen befoghatóak. Ismételt pontosságú hajlítás a precíz hajlító- és befogószerkezetnek köszönhetően. Az integrált **szög- és hosszanti ütközők gyors munkavégzést tesznek lehetővé** pontos hajlítási eredmények mellett. Gyors munkavégzés masszív profilok esetén is, melyet a **tűgörgő csapágyazott forgótányér** tesz lehetővé (60 és 100 méret).

#### Felhasználás:

Méret pontos és felhasználóbarát hideg és meleg hajlítás (hajlítási szög 0 – 180°), mind éles hajlítási peremmel, mind különböző hajlítási rádiuszokkal.

#### Alkalmazható:

Munkapad

#### Tartalom:

1 hajlítólapp (r = 2 mm), 90° 823603 sz. 2 méret, 1 szögütköző, 1 hosszanti ütköző, 1 kezelőkar.

#### Figyelem:

További hajlító szerszámokat lásd a 823601 – 823604 sz.

### Műszaki leírás

Maximális munkadarab magasság	100 mm
Hengeres anyag max. hajlítási teljesítménye (hidegen) Ø	18 mm
Mélység	240 mm

Sík anyag max. hajlítási teljesítmény (hidegen)	100×7 / 18×18 mm
Súly	43,9 kg
Magasság	205 mm
Sík anyag max. hajlítási teljesítmény (melegen)	100×10 / 22×22 mm
Szélesség	465 mm
Termék fajtája	Hajlítókészülék

## Tartozék

Kiegészítő szorító	823604
Hajlító szerszám Rádiusz 15	823603 15
Hajlító szerszám Rádiusz 10	823603 10
Hajlító szerszám Rádiusz 5	823603 5
Hajlító szerszám Rádiusz 2	823603 2