

Garant**Meghajtott szerszám, axiális, ER25, Típus: 30-ER25-IK****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319901 30-ER25-IK
GTIN	4045197876843
Árucikk kategória	31W

Leírás**Kivitel:**

IKC kivitel – kerámia tömítéskészlettel, max. 70 bar nyomáshoz, szárazon járatáshoz teljesen alkalmas.

IM kivitel – belső felfogó anyával.

Használható mind dob-, mind csillagrevolveren. Áttétel 1:1. Belső hűtéses kivitel, max. 25 bar.

Használható minden **DMG Gildemeister CTX** CNC esztergagépen **Sauter** revolverrel. Meghajtó csatlakozó **DIN 5480**. A szerszámok befogása a meghajtó szerszámban ER szorítópatronnal külső anyával vagy EWS licencű VARIA VX gyorscsérés rendszerrel. Külső körvonal hűtés KM csővel, belső hűtés a szerszámon keresztül központilag az orsóval. Maximális fordulatszám 8000 min⁻¹.

Előny:

- **Súly- és geometria-optimalizált felépítés.**
- **Folyamatbiztos a kiváló minőségű alkotóelemeknek köszönhetően, hosszú élettartamú.**
- **Nagy nyomatékátvitel.**
- **100%-os kontroll – minden meghajtott szerszámot bejáratási programnak vetnek alá.**
- **Belső hűtés: Speciális fejlesztésű és szabadalmaztatott tömítés.**

Felhasználás:

A lehető legtöbb forgácsolási művelet egy felfogással. Helyhiány (rendelkezésre álló befogási hely) esetén a revolverben.

Alkalmazható :

DMG Gildemeister CTX. Részben Emco, Hardinge, Monforts, Scherer stb. DIN 5480-nal.

Tartalom:

Meghajtott szerszámok szorítópatronhoz: Inkl. felfogó anya és körmőskulcs. AGW VARIA VX: Inkl. szorítókulcs.

Különleges tartozék:

Hozzávaló 319802 – 319888 sz. Varia VX betétek, 319761 – 319781 sz. ER gyorscsérés adapter, 308941 – 309878 sz. ER szorítópatron, 309680 – 309745 sz. ER szorítókulcs.

Figyelem:

- **További meghajtás típusok (pl. DIN 5482), áttételek, méretek, BMT stb. külön ajánlatkérésre: www.hoffmann.ews-tools.com**
- **Az IK szerszámoknál (belső hűtés) nincs szárazon futás standard tömítésnél, hűtőfolyadék szűrés < 50 µm.**
- **Ajánlás: A VARIA VX kivittelt egy nyomaték szerszámmal (max. 6 Nm) kezelje.**
- **Nehéz marási munkákhoz a kúpos görgőcsapágyas változat ajánlott, ajánlatkérésre.**

Szerszámbefogás: ER25

b₁: 70 mm

x: 90 mm

x₂: 32 mm

Hűtés: belső

Maximális nyomás: 25 bar

Műszaki leírás

Hűtés	belső
x	90 mm
x ₂	32 mm
b ₁	70 mm
Maximális nyomás	25 bar
Befogó	ER25
VDI méret	30
Szerszámbe fogás	ER25
Termék fajtája	Meghajtott szerszám

Tartozék

Varia szorítópatronos befogó VARIA VX3 ER szorítópatron mérethez 25 ER

319802 25

Varia szorítópatronos befogó VARIA VX4 ER szorítópatron mérethez 25 ER

319804 25