

Garant**BMT furatkés tartó, BMT: 40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319888 40
GTIN	4045197877437
Árucikk kategória	31V

Leírás**Kivitel:**

Belső és külső hűtéshez.

Kifejezetten a géphez igazodó nagy pontosságú befogók rugalmas használatra fő- és ellenorsós gépeken. A felfekvő felület és a működő felület köszörült. A nyomólap rugós az esztergakések egyenletes szorítása érdekében. Tökéletesen a mindenkori esztergagépekhez méretezett. Biztosított golyós fúvókákkal max.80 bar-ig. Barnított a jobb korrózióvédelem érdekében.

Felhasználás:

Furatmegmunkáláshoz furatkés tartóval vagy váltólapkás fúróval.

Műszaki leírás

d_a	32 mm
Hozzávaló gépek	Mori NZ, Mori NT, CTX310-BMT
L_1	70 mm
x	100 mm
L_3	10 mm

L ₂	62 mm
Z	65 mm
l ₁	125 mm
h ₁	78 mm
Termék fajtája	Késtartó