

**Garant****BMT furatkés tartó, BMT: 68****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 319888 68     |
| GTIN              | 4045197877475 |
| Árucikk kategória | 31V           |

**Leírás****Kivitel:**

Belső és külső hűtéshez.

Kifejezetten a géphez igazodó nagy pontosságú befogók rugalmas használatra fő- és ellenorsós gépeken. A felfekvő felület és a működő felület köszörült. A nyomólap rugós az esztergakések egyenletes szorítása érdekében. Tökéletesen a mindenkori esztergagépekhez méretezett. Biztosított golyós fúvókákkal max.80 bar-ig. Barnított a jobb korrózióvédelem érdekében.

**Felhasználás:**

Furatmegmunkáláshoz furatkés tartóval vagy váltólapkás fúróval.

**Műszaki leírás**

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| $L_1$           | 110 mm                      |
| $L_3$           | 21 mm                       |
| $d_a$           | 32 mm                       |
| $l_1$           | 123 mm                      |
| Hozzávaló gépek | Mazak: QT Smart, QT Kompakt |
| x               | 95 mm                       |

|                |          |
|----------------|----------|
| $h_1$          | 76 mm    |
| $L_2$          | 68 mm    |
| Z              | 64 mm    |
| Termék fajtája | Késtartó |