

**Garant****Esztergákés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 20/12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260704 20/12
GTIN	4045197878120
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Teljes hossz L	125 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	20 mm
Lapkaméret	12 mm
Csavar alátétlapkához	269013 5
Alátétlapka	269005 9
Váltólapka csavar készlet	269028 20
Hozzávaló váltólapka	SC.. 1204..
Működő szélesség L <sub>4</sub>	17 mm
Kés ISO kódja	SSBCR/L 2020K12
Szárméret	20 mm
Sorozat	QuickTurn
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	75 fok
Felhasználás	Külső hosszesztorgálás

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

Alátétlapka Típus 9	269005 9
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
Csavar alátétlapkához Típus 5	269013 5
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Váltólapka csavar készlet Típus 20	269028 20
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500