

**Nagy előtolású maró MFH micro, hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 16/4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	221941 16/4
GTIN	4960664778393
Árucikk kategória	250

**Leírás****Kivitel:**

Különösen gazdaságos megmunkáláshoz a nagy előtolások következtében. Vibrációcsökkentő a forgácsoló erő csökkentése által.

**Műszaki leírás**

Teljes hossz $L_{ges}$	90 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	30 mm
Váltólapka csavar	229722 (6IP; 0,6Nm)
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	28 mm
Kinyúlási hossz $L_1$	25 mm
Szár $\varnothing D_s$ h6	16 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	16 mm
Ferde bemarkási hossz L az $\alpha_{max}$ -hoz	11,1 mm
Hozzávaló váltólapka	LPGT 0102..
Vágóélek száma Z	4
belső hűtés	igen
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	0,5 mm
$\varnothing D_3$	12 mm
Ferde bemarkási szög $\alpha_{max}$	1,03 fok

Beállítási szög $\kappa$	11 fok
Szárkivitel	hengeres szár
Marási felhasználási	Üregmarás
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró