

**Nagy előtolású maró MFH micro, Weldon szár, Ø D / élek száma Z: 14/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	221942 14/3
GTIN	4960664778430
Árucikk kategória	250

**Leírás****Kivitel:**

Különösen gazdaságos megmunkáláshoz a nagy előtolások következtében. Vibrációcsökkentő a forgácsoló erő csökkentése által.

**Műszaki leírás**

Ferde bebarási szög $\alpha_{max}$	1,26 fok
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	0,5 mm
Szár Ø D <sub>s</sub> h6	12 mm
Vágóélek száma Z	3
Interpolációs marás Ø D <sub>min</sub>	24 mm
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	20 mm
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	65 mm
Ferde bebarási hossz L az $\alpha_{max}$ -hoz	9,1 mm
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	14 mm
Hozzávaló váltólapka	LPGT 0102..
belső hűtés	igen
Ø D <sub>3</sub>	10 mm
Interpolációs marás Ø D <sub>max</sub>	26 mm
Váltólapka csavar	229722 (6IP; 0,6Nm)

Beállítási szög $\kappa$	11 fok
Szárkivitel	Weldon szár
Marási felhasználási	Üregmarás
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró