

**Nagy előtolású maró MFH micro, Weldon szár, Ø D / élek száma Z: 16/4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	221942 16/4
GTIN	4960664778447
Árucikk kategória	250

Leírás**Kivitel:**

Különösen gazdaságos megmunkáláshoz a nagy előtolások következtében. Vibrációcsökkentő a forgácsoló erő csökkentése által.

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	4
Kinyúlási hossz L_1	25 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	28 mm
belső hűtés	igen
$\varnothing D_3$	12 mm
Ferde bemarkási hossz L az α_{max} -hoz	11,1 mm
Szár $\varnothing D_s$ h6	16 mm
Teljes hossz L_{ges}	73 mm
Ferde bemarkási szög α_{max}	1,03 fok
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	0,5 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	30 mm
Hozzávaló váltólapka	LPGT 0102..
Vágóél $\varnothing D_c$	16 mm
Váltólapka csavar	229722 (6IP; 0,6Nm)

Beállítási szög κ	11 fok
Szárkivitel	Weldon szár
Marási felhasználási	Üregmarás
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró