

**Kompakt CoBolt® csapszegvágó markolattal, Teljes hossz: 250mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	731752 250
GTIN	4003773079644
Árucikk kategória	73F

Leírás**Kivitel:**

A speciális emelőkaros áttétel következtében nagy vágási teljesítmény viszonylag kevés erő kifejtéssel. Indukciós edzett élek (kb. 64 HRC).

Feketére foszfátzott fogó, műanyaggal bevont száruk. Élek mélyedéssel.

Felhasználás:

Huzalokhoz max. 2000 N/mm² szakítószilárdságig.

Alapanyag:

Króm-vanádium elektroacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Műszaki leírás

Acélhuzalhoz, közép kemény, max. Ø	6 mm
Teljes hossz	250 mm
Zongorahúrhoz max. Ø-höz	4,2 mm
Vágóél	edzett
Nyel	Műanyag bevonattal
Alapanyag	Króm-vanádium-elektroacél
Felület	Feketére foszfátzott
Termék fajtája	Vágó fogó

