

**Nagy előtolású maró MFH mini, furattal, Ø D / élek száma Z: 50/8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	221965 50/8
GTIN	2050001929983
Árucikk kategória	250

Műszaki leírás

belső hűtés	igen
Vágóélek száma Z	8
Ø D ₃	43 mm
Maximális fogásmélység a _{p,max}	1 mm
Felfogó furat Ø	22 mm
Váltólapka csavar	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Hozzávaló váltólapka	LOGU 0303..
Teljes hossz L _{ges}	40 mm
Vágóél Ø D _c	50 mm
Interpolációs marás Ø D _{min}	93 mm
Interpolációs marás Ø D _{max}	98 mm
Ferde bemarkási hossz L az α _{max} -hoz	41,3 mm

Ferde bemarási szög α_{\max}	0,42 fok
Beállítási szög κ	15 fok
Fz helikális	0,8
Szárkivitel	furattal
Marási felhasználási	Üregmarás
Marási felhasználási	Körmarás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Szorítócsavar	229713
---------------	--------