

HOLEX**HOLEX Pro INOX VHM maró HPC, AlCrN, Ø e8 DC: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	202382 16
GTIN	4045197879639
Árucikk kategória	12X

Leírás**Kivitel:**

HPC maró **új fejlesztésű nagy teljesítményű bevonattal a kitűnő élettartam és optimális forgácsolási teljesítmény** érdekében a legkülönbözőbb rozsdamentes acélokban.

Magas forgácsolási sebességekkel használható, max. kb. 1100 N/mm² acélokhoz nagyon alkalmas.

Műszaki leírás

Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,3 mm
Szár	DIN 6535 HB, h6-tal
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Teljes hossz L	108 mm
Előtolás f_z szélézéshez INOX-ban > 900 N/mm ²	0,055 mm
Szár Ø D_s	16 mm
Kinyúlási hossz L_1 nyakrésszel	58 mm
Tűrés névleges Ø	e8
Előtolás f_z horonymaráshoz INOX-ban > 900 N/mm ²	0,05 mm
Fogak száma Z	3
Élhossz L_c	48 mm
Nyak Ø D_1	15,5 mm
Vágóél Ø D_c	16 mm

Spirálszög	35 fok
Sarokletörés szöge	45 fok
Sorozat	Pro Inox
Bevonat	AlCrN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	N
Spirálszög tulajdonságai	egyenlőtlen
Élek felosztása	egyenlőtlen
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	$0,3 \times D$ oldalazásnál
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
belső hűtés	nem
Forgácsolási stratégia	HPC
Színes gyűrű	kék
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	215 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	200 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas	135 m/min	P
TOOLOX 33	feltételesen alkalmas	100 m/min	H
TOOLOX 44	feltételesen alkalmas	70 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	75 m/min	M
Uni	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		

Nedvesen minimum	bevonat nélkül
Száráz	bevonat nélkül
Levegő	bevonat nélkül