

Garant**VHM nagyoló maró, bevonat nélkül, Ø d11 DC: 4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	205330 4
GTIN	4045197878809
Árucikk kategória	11X

Leírás**Kivitel:****A méretek hasonlóak a DIN 6527-hez.****Kerekített recés profil.****Speciális köszörülés színes- és könnyűfémek megmunkálásához.****Műszaki leírás**

Szár	DIN 6535 HB, h6-tal
Nyak Ø D ₁	3,8 mm
Előtolás f _z szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban	0,045 mm
Élhossz L _c	11 mm
Teljes hossz L	57 mm
Előtolás f _z horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban	0,035 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Fogak száma Z	3
Vágóél Ø D _c	4 mm
Szár Ø D _s	6 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,35 mm
Tűrés névleges Ø	d11
Kinyúlási hossz L ₁ nyakrésszel	20 mm

Spirálszög	30 fok
Sarokletörés szöge	45 fok
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Maróprofil	WR
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	0,5×D szélezésnél
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység 1×D
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	sárga
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu	alkalmas	270 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	250 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	180 m/min	N
Cu	alkalmas	80 m/min	N
CuZn	alkalmas	100 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		
Levegő	feltételesen alkalmas		