

**VHM maró, bevonat nélkül, Ø e8 DC: 1,2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	202299 1,2
GTIN	4045197880123
Árucikk kategória	12X

Leírás**Kivitel:**

Méretek hasonlóak, mint a **DIN 6527**.

Műszaki leírás

Tűrés névleges Ø	e8
Fogak száma Z	3
Élhossz L _c	4 mm
Száralak	HA
Előtolás f _z horonymaráshoz acélban < 750 N/mm ²	0,005 mm
Teljes hossz L	50 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Szár	DIN 6535 HA, h6-tal
Előtolás f _z szélezéshez acélban < 750 N/mm ²	0,006 mm
Szár Ø D _s	3 mm
Vágóél Ø D _c	1,2 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,1 mm
Spirálszög	45 fok
Sarokletörés szöge	45 fok

Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 6527
Típus	N
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	0,5 × D szélezésnél
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység 1×D
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas	170 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	140 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	100 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	70 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	60 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	45 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	40 m/min	M
GG(G)	feltételesen alkalmas	55 m/min	K
Uni	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	bevonat nélkül		
Száraz	feltételesen alkalmas		
Levegő	bevonat nélkül		