

Garant**VHM teljes rádiuszmaró, DLC, Ø f8 DC: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	207072 10
GTIN	4045197849762
Árucikk kategória	11X

Leírás**Kivitel:**

A legújabb generációs **sp² DLC bevonattal**.

Tűrések: Rádiuszkontúr = **±0,01 mm**.

Figyelem:

A 207070 sz. utódterméke

Műszaki leírás

Fogak száma Z	2
Előtolás f_z másolómaráshoz rövid forgácsú alumíniumban	0,08 mm
Élhossz L_c	25 mm
Teljes hossz L	100 mm
Kinyúlási hossz L_1 nyakrésszel	60 mm
Vágóél Ø D_c	10 mm
Nyak Ø D_1	9,4 mm
Szár Ø D_s	10 mm
Spirálszög	45 fok
Rádiusz R	5 mm
Bevonat	DLC
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány

Típus	W
Tűrés névleges Ø	f8
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség a _e marási műveletnél	0,03×D másolómarásnál
Szár	DIN 6535 HA, h6
Kiegyensúlyozási fok szárral	G 2,5 HA-val
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	sárga
Termék fajtája	Teljes rádiusz- és gömbvégű maró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu	alkalmas	500 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	450 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	400 m/min	N
PMMA Akрил	alkalmas	200 m/min	N
PE-HD	alkalmas	160 m/min	N
PA 66	alkalmas	200 m/min	N
PEEK	alkalmas	150 m/min	N
PF 31	alkalmas	130 m/min	N
PVDF GF20	alkalmas	180 m/min	N
POM GF25	alkalmas	160 m/min	N
PA 66 GF30	alkalmas	150 m/min	N
PEEK GF30	alkalmas	120 m/min	N
PTFE CF25	alkalmas	160 m/min	N
Honeycomb szendvics	feltételesen alkalmas	300 m/min	N
Cu	alkalmas	160 m/min	N
CuZn	alkalmas	200 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		

Nedvesen minimum	alkalmas
Száráz	feltételesen alkalmas
Levegő	alkalmas
Szolgáltatások	
Szárköszörülés Típus HB	129100 HB