

Garant**Horony üregelő tartó, standard Ø DS 32 mm, Min. horonyszélesség m: 18mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	290358 18
GTIN	4045178812501
Árucikk kategória	29K

Leírás

Figyelem:

Mindig a horonyszélesség szerinti minimális előfúrási Ø-t alkalmazza (pl. 14 mm horonyszélesség = 38,22 mm minimális előfúrási Ø).

Figyelem:

- **Az egyes tartó méretek különböző horonyszélességekhez alkalmasak. Ezekben az esetekben lehetőség szerint mindig a tartó és forgácsoló betét optimális kombinációját használja (azonos méret) a maximális stabilitás érdekében.**
- **Y-tengely nélküli esztergagépek esetén az Y-koordináta pontos beállításához a 290391 – 290393 sz. excenteres perselyt használja.**
- **Megmunkáló központoknál az orsó tájolásának ellenőrzéséhez a 290397 sz. beigazító segédeszközt és egy mérőórát használjon.**

Műszaki leírás

Csavar	290399 4
Legkisebb előfúrási Ø D_{min}	44,7 mm
Legkisebb előfúrási Ø D_{min}	45,08 mm
Legkisebb előfúrási Ø D_{min}	45,5 mm
Legkisebb előfúrási Ø D_{min}	46,18 mm
Hasznos hossz L_1	140 mm
Alkalmas m horonyméret	18 mm
Alkalmas m horonyméret	20 mm

Alkalmas m horonyméret	22 mm
Alkalmas m horonyméret	25 mm
Középtolódás L ₃	23 mm
Szár Ø	32 mm
Lapkatartó Ø D ₁	40 mm
belső hűtés	igen
Szárhossz L _s	100 mm
Szár	kombinált szár
Termék fajtája	Horony és profil üregelő szerszám

Tartozék

Rögzítő csavar Típus 4

290399 4