



## Nyomaték csavarhúzó skálával, D 6,3 bitbefogóval, ESD, Maximális nyomaték: 500cNm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	659917 500
GTIN	7610733269471
Árucikk kategória	63D

### Leírás

#### Kivitel:

Az **erős nyél** bőrbarát elasztomer felülettel a szükséges nyomaték gond nélküli átvitelét teszi lehetővé, még **nedves vagy olajos kézzel is**. A beállított nyomatékérték elérésekor a csavarhúzó jelzést adva (jól hallhatóan és érezhetően) kiold és ezután ismét azonnal üzemkész. A kioldási nyomaték magasabb, mint a meghúzási nyomaték (túlterhelés elleni védelem).

#### ESD-védett kivitel.

A kívánt nyomaték beállítása a nyél végén lévő beállító tárcsával lehetséges. A rögzített pozíció megakadályozza a véletlen elállítódást. Jól leolvasható, szennyeződések ellen védett mikrométerskála.

**Bittartó mágnessel** C 6,3 bitek befogásához.

#### Felhasználás:

Ellenőrzött csavarozáshoz megadott nyomatékkal.

#### Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

### Műszaki leírás

Bit befogó	D 6,3
Nyomaték mérési pontossága	±6 %
Nyomatéktartomány	100 - 500 cNm
Maximális nyomaték	500 cNm

Kijelzés	analóg
Nyomatéktartomány	1 - 5 Nm
Skálaosztás, 1 osztás =	10 cNm
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Visszajelzés	kioldó
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Szabvány	DIN EN ISO 6789
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Súly	119 g
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Csatlakozó forma	Bitbefogó 1/4 col
Kioldási elv	mechanikus megcsúszó tengelykapcsoló
Teljes hossz L	144 mm
Kalibrálás	O1
Meghúzási irány	Jobbos meghúzás
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Méréstechnika	mechanikus
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Gyártó jelölése	MecaTorque ESD
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Fixen beállított nyomaték	nem
Termék fajtája	Nyomaték csavarhúzó

## Szolgáltatások

KalibrálásNyomaték csavarhúzó skála nélkül 34 cNm  
Maximális nyomaték 0,04-20 Nm

020200 0,04-20

**Tartozék**

Elektronikus nyomatékcavarhúzó vizsgáló készülék „TST”  
Maximális nyomaték 10 Nm

654300 10