



Nyomaték csavarhúzó skálával, D 6,3 bitbefogóval, ESD, Maximális nyomaték: 200cNm



Rendelési adatok

Rendelés száma	659917 200
GTIN	7610733269464
Árucikk kategória	63D

Leírás

Kivitel:

Az **erős nyél** bőrbarát elasztomer felülettel a szükséges nyomaték gond nélküli átvitelét teszi lehetővé, még **nedves vagy olajos kézzel is**. A beállított nyomatékérték elérésekor a csavarhúzó jelzést adva (jól hallhatóan és érezhetően) kiold és ezután ismét azonnal üzemkész. A kioldási nyomaték magasabb, mint a meghúzási nyomaték (túlterhelés elleni védelem).

ESD-védett kivitel.

A kívánt nyomaték beállítása a nyél végén lévő beállító tárcsával lehetséges. A rögzített pozíció megakadályozza a véletlen elállítódást. Jól leolvasható, szennyeződések ellen védett mikrométerskála.

Bittartó mágnessel C 6,3 bitek befogásához.

Felhasználás:

Ellenőrzött csavarozáshoz megadott nyomatékkal.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Skálaosztás, 1 osztás =	5 cNm
Kijelzés	analóg
Nyomaték mérési pontossága	±6 %
Nyomatéktartomány	0,4 - 2 Nm

Maximális nyomaték	200 cNm
Nyomatéktartomány	40 - 200 cNm
Bit befogó	D 6,3
Kioldási elv	mechanikus megcsúszó tengelykapcsoló
A kioldási értékállíthatósága	állítható
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Visszajelzés	kioldó
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Teljes hossz L	144 mm
Csatlakozó forma	Bitbefogó 1/4 col
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Súly	113 g
Kalibrálás	O1
Meghúzási irány	Jobbos meghúzás
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Méréstechnika	mechanikus
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Gyártó jelölése	MecaTorque ESD
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Fixen beállított nyomaték	nem
Termék fajtája	Nyomaték csavarhúzó

Szolgáltatások

KalibrálásNyomaték csavarhúzó skála nélkül 34 cNm
Maximális nyomaték 0,04-20 Nm

020200 0,04-20

Tartozék

Elektronikus nyomatékcsavarhúzó vizsgáló készülék, „TST”
Maximális nyomaték 2 Nm

654300 2

Elektronikus nyomatékcsavarhúzó vizsgáló készülék, „TST”
Maximális nyomaték 10 Nm

654300 10