

**Garant****Precíziós forgócsúcs meghosszabbított csúccsal, Legnagyobb Ø / Morse-kúp: 64/3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	321360 64/3
GTIN	4045197880789
Árucikk kategória	31Z

**Leírás****Kivitel:**

- **Teljesen edzett és köszörült szerszám.**
- **Nagy axiális erőkhöz kialakított csapágy.**
- **Karbantartásmentes tartós kenés.**
- **A tengely tömítése megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék behatolását.**

**Leírás:**

A központozító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központozító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központozító csúcs kerül behelyezésre.

**Felhasználás:**

- **Kombi szerszám standard központozításhoz és csövek megmunkálásához.**
- **Tökéletes univerzális csúcs univerzális használathoz manuális és CNC gépeken.**

Legkisebb Ø d: 16 mm

Rövidebb fejhossz L<sub>1</sub>: 78 mm

Fejhossz L: 100 mm

Maximális körfutáshiba: 0,005 mm

Maximális fordulatszám: 3800 min<sup>-1</sup>

Munkadarab tömeghez: 330 kg

**Műszaki leírás**

Maximális fordulatszám	3800 min <sup>-1</sup>
Maximális körfutáshiba	0,005 mm
Munkadarab tömeghez	330 kg
Fejhossz L	100 mm
Kúpszög a	60 fok
Rövidebb fejhossz L <sub>1</sub>	78 mm
Legkisebb Ø d	16 mm
Termék fajtája	Központosító csúcs