

Garant**Fix 60° VHM központosító csúcs, Legnagyobb Ø / Morse-kúp: 18/2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	323200 18/2
GTIN	4045197882424
Árucikk kategória	31Z

Leírás**Kivitel:**

- **Nagy pontosságú VHM csúcs. Alakzáró HM szerkezet az optimális stabilitás és törésállóság érdekében, ezáltal nincs szükség további biztonsági eszközökre.**
- **Csúcsszög 60 °.**
- **Magas felületminőségű szár az optimális elhelyezkedés érdekében.**
- **A teljes szerszám edzett és köszörült.**
- **Keményfém hegyek nagy kopású felhasználáshoz.**

Leírás:

A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.

Felhasználás:

Nagy pontosságú alkatrészek csiszoló megmunkálásához.

Különleges tartozék:

Kiszerező anya 323230 sz.

Figyelem:

A kiszerező anyát külön rendelje meg. A geometriai méretek DIN 806 E szerint készültek.

Fejhossz L: 36 mm

Külső Ø D: 18 mm

Maximális körfutáshiba: 0,001 mm

Műszaki leírás

Külső Ø D	18 mm
-----------	-------

Morse kúp	2
Maximális körfutáshiba	0,001 mm
Fejhossz L	36 mm
Termék fajtája	Központosító csúcs