

Garant**VHM teljes rádusz nagyolómaró, TiAlN, Ø d11 DC: 5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	207507 5
GTIN	4045197883001
Árucikk kategória	11X

Leírás**Kivitel:**

Kerek **recés profil** nagyolómaróhoz, a **rádusz területén is**.

Figyelem:

A 207512 sz. utódja.

Műszaki leírás

Szár Ø D _s	6 mm
Előtolás f _z szélezéshez acélban < 900 N/mm ²	0,023 mm
Élhossz L _c	13 mm
Előtolás f _z másolómaráshoz acélban < 900 N/mm ²	0,025 mm
Vágóél Ø D _c	5 mm
Fogak száma Z	4
Teljes hossz L	57 mm
Spirálszög	45 fok
Rádusz R	2,5 mm
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 6527
Maróprofil	HR

Tűrés névleges \emptyset	d11
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	$0,5 \times D$ szélezésnél
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	$0,05 \times D$ másolómarásnál
Szár	DIN 6535 HB, h6-tal
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Teljes rádiusz- és gömbvégű maró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	350 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	250 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	140 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	130 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	M
GG(G)	alkalmas	120 m/min	K
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		
Levegő	feltételesen alkalmas		