

**Cirkon korund csiszolószalag (ZA) ZK713X, 13×305 mm, Szemcsézet: 40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	558205 40
GTIN	4018875383841
Árucikk kategória	56V

**Leírás****Kivitel:**

**Nagy teljesítményű csiszolószalag** cirkon korunddal (**ZA**) a nagy leválasztás érdekében. A **folyamatos önélézés** a normál korundhoz képest **hosszabb élettartamot** tesz lehetővé **nagyobb leválasztó teljesítmény** és állandó felületminőség mellett. X-szövet (robosztus) nagy leválasztáshoz telepített gépeken.

**Felhasználás:**

Minden **acél és acélötvözet, öntöttvas**, valamint színes- és könnyűfémek megmunkálásához.

**Figyelem:**

További szemcsézetek, minőségek és méretek a gyártó legkisebb mennyiségeinek megfelelően külön rendelésre szállíthatók. Amennyiben a rendelésben nem adja meg, a szállítás standard szalagkötéssel történik. Szatináló gépekhez való csiszolószalagokat az 568526 számtól talál.

**Műszaki leírás**

Szemcsézet	40
Sorozat	ZK713X fogazás
Csiszolóeszköz rövid jelölése	ZA

Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Csiszolószalag szélessége	13 mm
Csiszolószalag hossza	305 mm
Terméknév attribútum	13×305 mm
Termék fajtája	Csiszolószalag

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas	35-40 m/s	
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	32-38 m/s	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	20-25 m/s	P
Acél < 55 HRC	alkalmas	32-38 m/s	H
Acél < 60 HRC	alkalmas	25-30 m/s	H
Acél < 67 HRC	alkalmas	20-25 m/s	H
INOX	alkalmas	18-30 m/s	
Ti	alkalmas	10-20 m/s	
GG(G)	alkalmas	30-45 m/s	K
Fa	alkalmas	23-26 m/s	
Száraz	alkalmas		