



## Esztergareszelő, 2-es vágat (félsimító), Szár nélküli hossz: 250mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	518200 250
GTIN	4009215007527
Árucikk kategória	56B

### Leírás

#### Kivitel:

Kovácsolt és köszörült nyers darabok, melyeket célgépekkel egyenletes sűrűségű és mélységű vágattal látnak el. A kész reszelők ideális fogalakkal rendelkeznek, melyek mindig az adott reszelőfajtaéhoz igazodnak. Ezek a speciális reszelők sima reszelt felületet biztosítanak. A **speciális reszelők** precíziós automata gépeken készülnek. Ezek **nagy reszelési teljesítményt és hosszú élettartamot garantálnak.**  
**2 oldal egyvágatú (jobb forgácselvezetés).**

### Műszaki leírás

Szár nélküli hossz	250 mm
Keresztmetszet	25×6,3 mm
Alak	H
Szabvány	DIN 7261
Termék fajtája	Esztergapad reszelő

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		

Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas
INOX	feltételesen alkalmas
GG(G)	alkalmas
CuZn	alkalmas
Műanyag, GFK	alkalmas
Fa	feltételesen alkalmas

## Tartozék

Keményfa reszelőnyél Teljes hossz 140 mm	519400 140
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 80X20 mm	576000 80X20
Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 110 mm	519550 110
Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 120 mm	519550 120
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 100X25 mm	576000 100X25
Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 110 mm	519510 110
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 115X40 mm	576000 115X40
2K ergonomikus reszelőnyél Teljes hossz 110 mm	519600 110
2K ergonomikus reszelőnyél Teljes hossz 120 mm	519600 120
Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 125 mm	519510 125