



## Esztergareszelő, 2-es vágat (félsimító), Szár nélküli hossz: 300mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	518200 300
GTIN	4009215007541
Árucikk kategória	56B

### Leírás

#### Kivitel:

Kovácsolt és köszörült nyers darabok, melyeket célgépekkel egyenletes sűrűségű és mélységű vágattal láttnak el. A kész reszelők ideális fogalakkal rendelkeznek, melyek mindig az adott reszelőfajtaéhoz igazodnak. Ezek a speciális reszelők sima reszelt felületet biztosítanak. A **speciális reszelők** precíziós automata gépeken készülnek. Ezek **nagy reszelési teljesítményt és hosszú élettartamot garantálnak.**  
**2 oldal egyvágatú (jobb forgácselvezetés).**

### Műszaki leírás

Szár nélküli hossz	300 mm
Keresztmetszet	30×7 mm
Alak	H
Szabvány	DIN 7261
Termék fajtája	Esztergapad reszelő

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		

Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas
INOX	feltételesen alkalmas
GG(G)	alkalmas
CuZn	alkalmas
Műanyag, GFK	alkalmas
Fa	feltételesen alkalmas

## Tartozék

Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 80X20 mm	576000 80X20
2K ergonomikus reszelőnyél Teljes hossz 120 mm	519600 120
Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 120 mm	519550 120
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 100X25 mm	576000 100X25
Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 125 mm	519510 125
Keményfa reszelőnyél Teljes hossz 160 mm	519400 160
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 115X40 mm	576000 115X40