

## Mart reszelő, félkerek, durva, Szár nélküli hossz: 250mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	519160 250
GTIN	2050001696267
Árucikk kategória	56B

### Leírás

#### Kivitel:

**A mart reszelőket** a tömör anyagból kimart vágóélek rendkívüli **élessége** és optimális forgács törő hornyok jellemzik. Ezáltal a puha és elkenődő anyagok forgácsait is gond nélkül elvezetik. **Nincs eltömődés.**

**Félkerek és homorú, féltompa végű, élek csak a külső oldalon.**

### Műszaki leírás

Szár nélküli hossz	250 mm
Keresztmetszet	23×7 mm
Finomsági fok	durva
Éltávolság kb.	3 mm
Alak	D
Terméknév attribútum	durva
Szabvány	DIN 7264
Anyaghoz	Könnyű- és lágy fémek, műanyagok, fa, bőr stb.
Termék fajtája	Mart reszelő

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		

Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas
GG(G)	feltételesen alkalmas
CuZn	alkalmas
Műanyag, GFK	alkalmas
Fa	alkalmas

## Tartozék

Keményfa reszelőnyél Teljes hossz 120 mm	519400 120
Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 120 mm	519550 120
Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 110 mm	519550 110
Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 125 mm	519510 125
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 115X40 mm	576000 115X40
Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 110 mm	519510 110
2K ergonomikus reszelőnyél Teljes hossz 110 mm	519600 110
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 80X20 mm	576000 80X20
2K ergonomikus reszelőnyél Teljes hossz 120 mm	519600 120
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 100X25 mm	576000 100X25