



Nagyoló csiszolótárcsa SG-INOX, Tárcsa Ø×tárcsa vastagság: 115X7mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	560420 115X7
GTIN	4007220470244
Árucikk kategória	55S

Leírás

Kivitel:

- **A szemcsézet, kötés, csiszolási adalékanyagok, valamint a nagyoló csiszolótárcsák erősítése a lehető legnagyobb leválasztási teljesítményt és élettartamot illetően optimálisan az egyes felhasználási területekhez igazodik.**
- **Alakok: Nagyoló csiszolótárcsák, süllyesztett (27, 28, 29 alak)**
- **Csiszolási szög 20° - 30°**
- **Felhasználás: Elektromos és sűrített levegős sarokcsiszolókon max. 80 m/s kerületi sebességgel hegesztési varratok, felületek és élek csiszolásához.**

Az **INOX-hoz való SG sorozat** lágy nagyoló csiszolótárcsája (N keménység) nagyon magas leválasztási teljesítménnyel és hosszú élettartammal.

Specifikáció: A30N-SG-INOX.

Műszaki leírás

Furat Ø	22,23 mm
Tárcsaszélesség	7 mm
Maximális fordulatszám	13300 min ⁻¹
Tárcsa Ø	115 mm

Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Specifikáció	A30N-SG-INOX
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Ajánlott fogásszög	20-30 fok
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Nagyoló csiszolótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		