

Mart reszelő, lapos, párhuzamos, durva, Szár nélküli hossz: 350mm**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 519110 350 |
| GTIN | 2050001696212 |
| Árucikk kategória | 56B |

Leírás**Kivitel:**

A mart reszelőket a tömör anyagból kimart vágóélek rendkívüli **élessége** és optimális forgáctörő hornyok jellemzik. Ezáltal a puha és elkenődő anyagok forgácsait is gond nélkül elvezetik. **Nincs eltömődés.**

Lapos párhuzamos, 3 oldalon mart.

Műszaki leírás

| | |
|----------------------|---|
| Keresztmetszet | 36×7 mm |
| Szár nélküli hossz | 350 mm |
| Finomsági fok | durva |
| Éltávolság kb. | 3 mm |
| Alak | A |
| Terméknév attribútum | durva |
| Szabvány | DIN 7264 |
| Anyaghoz | Könnyű- és lágy fémek, műanyagok, fa, szaru, bőr stb. |
| Termék fajtája | Mart reszelő |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|--|--------------|----------------|---------|
|--|--------------|----------------|---------|

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Alu Mg | alkalmas |
| Acél < 900 N/mm ² | feltételesen alkalmas |
| GG(G) | feltételesen alkalmas |
| CuZn | alkalmas |
| Műanyag, GFK | alkalmas |
| Fa | alkalmas |

Tartozék

| | |
|--|---------------|
| Keményfa reszelőnyél Teljes hossz 160 mm | 519400 160 |
| Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 80X20 mm | 576000 80X20 |
| Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 120 mm | 519550 120 |
| Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 100X25 mm | 576000 100X25 |
| 2K ergonomikus reszelőnyél Teljes hossz 120 mm | 519600 120 |
| Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 125 mm | 519510 125 |
| Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 115X40 mm | 576000 115X40 |