



Turbómaró, bevonattal Z7 – közepes, keresztfogazással, HM TiAlN, Típus: C0616



Rendelési adatok

Rendelés száma	540260 C0616
GTIN	4027497037704
Árucikk kategória	56L

Leírás

Kivitel:

Szár Ø 6 mm.

A LUKAS turbómarók nagyon szívós, nagyteljesítményű keményfém minőségűből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken, maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményféműből.

Plusz TiAlN bevonat a hosszabb élettartam és jobb hőállóság érdekében.

Nagy termikus és mechanikus terhelésekhez (Heavy Duty). **Legömbölyített henger alak** (WRC)

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Szár Ø: 6 mm

Alak leírása: Legömbölyített henger

Fej Ø: 6 mm

Fejhossz L₁: 16 mm

Teljes hossz: 50 mm

Szár Ø: 6 mm

Műszaki leírás

Teljes hossz	50 mm
Fejhossz L ₁	16 mm
Alak leírása	Legömbölyített henger
Alak	C0616

Fogazás finomsági foka	Közepes
Fogazás rövid jelölése	Z7
Fogazás típusa	keresztfogazású
Fej Ø	6 mm
Szár Ø	6 mm
Szerszámanyag	HM TiAlN
Bevonat	TiAlN
Termék fajtája	Turbómaró