



## Nagyoló csiszolótárcsa PREMIUM\*\*\*, Tárcsa Ø×tárcsa vastagság: 125X7mm



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 560300 125X7  |
| GTIN              | 9003171170702 |
| Árucikk kategória | 53T           |

### Leírás

#### Kivitel:

**Speciális típus CrNi acélok megmunkálásához. A legjobb leválasztási teljesítmény acélon is. Specifikáció: A30R-BFX.**

- **A szemcsézet, kötés, csiszolási adalékanyagok, valamint a nagyoló csiszolótárcsák erősítése a lehető legnagyobb leválasztási teljesítményt és élettartamot illetően optimálisan az egyes felhasználási területekhez igazodik.**
- **Alakok: Nagyoló csiszolótárcsák, süllyesztett (27, 28, 29 alak)**
- **Csiszolási szög 20° – 30°**
- **Felhasználás: Elektromos és sűrített levegős sarokcsiszolókon max. 80 m/s kerületi sebességgel hegesztési varratok, felületek és élek csiszolásához.**

### Műszaki leírás

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Maximális fordulatszám | 12200 min <sup>-1</sup> |
| Furat Ø                | 22,23 mm                |
| Tárcsaszélesség        | 7 mm                    |
| Tárcsa Ø               | 125 mm                  |

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | A                      |
| Vas-, kén- és klórtartalom    | < 0,1 %                |
| Ajánlott fogásszög            | 20-30 fok              |
| Anyaghoz optimalizálva        | INOX                   |
| Maximális kerületi sebesség   | 80 m/s                 |
| Termék fajtája                | Nagyoló csiszolótárcsa |

## Felhasználói adatok

|                               | Felhasználás          | V <sub>c</sub> | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas              |                |         |
| Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              |                |         |
| Acél < 55 HRC                 | alkalmas              |                |         |
| Acél < 60 HRC                 | alkalmas              |                |         |
| Acél < 67 HRC                 | alkalmas              |                |         |
| INOX                          | alkalmas              |                |         |
| Ti                            | alkalmas              |                |         |
| GG(G)                         | feltételesen alkalmas |                |         |
| Műanyag, GFK                  | feltételesen alkalmas |                |         |
| Száraz                        | alkalmas              |                |         |