



Turbómaró, bevonattal Z7 – közepes, keresztfogazással, HM TiAlN, Típus: A0616



Rendelési adatok

Rendelés száma	540260 A0616
GTIN	4027497035182
Árucikk kategória	56L

Leírás

Kivitel:

Szár Ø 6 mm.

A LUKAS turbómarók nagyon szívós, nagyteljesítményű keményfém minőségűből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken, maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményféműből.

Plusz TiAlN bevonat a hosszabb élettartam és jobb hőállóság érdekében.

Nagy termikus és mechanikus terhelésekhez (Heavy Duty). **Hengeres alak** (ZYA),

homlokfogazás nélkül

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Szár Ø: 6 mm

Alak leírása: Hengeres, homlokfogazás nélkül

Fej Ø: 6 mm

Fejhossz L₁: 16 mm

Teljes hossz: 50 mm

Szár Ø: 6 mm

Műszaki leírás

Fejhossz L ₁	16 mm
Teljes hossz	50 mm
Fogazás finomsági foka	Közepes
Alak leírása	Hengeres, homlokfogazás nélkül

Alak	A0616
Fogazás rövid jelölése	Z7
Fej Ø	6 mm
Fogazás típusa	keresztfogazású
Szár Ø	6 mm
Szerszámanyag	HM TiAlN
Bevonat	TiAlN
Termék fajtája	Turbómaró