



Turbómaró, bevonattal Z7 – közepes, keresztfogazással, HM TiAlN, Típus: AS0820



Rendelési adatok

Rendelés száma	540260 AS0820
GTIN	4027497035540
Árucikk kategória	56L

Leírás

Kivitel:

Szár Ø 6 mm.

A LUKAS turbómarók nagyon szívós, nagyteljesítményű keményfém minőségűből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken, maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményféműből.

Plusz TiAlN bevonat a hosszabb élettartam és jobb hőállóság érdekében.

Nagy termikus és mechanikus terhelésekhez (Heavy Duty). **Hengeres alak** (ZYAS),

homlokfogazással.

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Szár Ø: 6 mm

Alak leírása: Hengeres, homlokfogazással

Fej Ø: 8 mm

Fejhossz L₁: 20 mm

Teljes hossz: 60 mm

Szár Ø: 6 mm

Műszaki leírás

Fogazás finomsági foka	Közepes
Alak leírása	Hengeres, homlokfogazással
Fejhossz L ₁	20 mm
Fej Ø	8 mm

Fogazás típusa	keresztfogazású
Teljes hossz	60 mm
Fogazás rövid jelölése	Z7
Alak	AS0820
Szár Ø	6 mm
Szerszámanyag	HM TiAlN
Bevonat	TiAlN
Termék fajtája	Turbómaró