



## Turbómaró, bevonattal Z7 – közepes, keresztfogazással, HM TiAlN, Típus: AS1020



### Rendelési adatok

Rendelés száma	540260 AS1020
GTIN	4027497455843
Árucikk kategória	56L

### Leírás

#### Kivitel:

Szár Ø 6 mm.

A LUKAS turbómarók nagyon szívós, nagyteljesítményű keményfém minőségűből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken, maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményféműből.

Plusz TiAlN bevonat a hosszabb élettartam és jobb hőállóság érdekében.

Nagy termikus és mechanikus terhelésekhez (Heavy Duty). **Hengeres alak** (ZYAS),

**homlokfogazással.**

#### Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Szár Ø: 6 mm

Alak leírása: Hengeres, homlokfogazással

Fej Ø: 10 mm

Fejhossz L<sub>1</sub>: 20 mm

Teljes hossz: 60 mm

Szár Ø: 6 mm

### Műszaki leírás

Fogazás rövid jelölése	Z7
Fogazás típusa	keresztfogazású
Alak leírása	Hengeres, homlokfogazással
Alak	AS1020

Fej Ø	10 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	20 mm
Teljes hossz	60 mm
Fogazás finomsági foka	Közepes
Szár Ø	6 mm
Szerszámanyag	HM TiAlN
Bevonat	TiAlN
Termék fajtája	Turbómaró