

**Garant****CBN csapos köszörűkövek galvanikus B126, CBN, Fej Ø: 2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	552650 2
GTIN	4045197157218
Árucikk kategória	51E

**Leírás****Kivitel:**

Precíziós köszörülésű nyers darabok **CBN bevonattal**. Nagyon könnyen köszörül a **galván nikkelt kötésnek** köszönhetően.

**Felhasználás:**

Kézi felhasználáshoz, ipari robotokon vagy furat- és CNC csiszológépeken, furatok, rádiuszok, kontúrok **finomcsiszolásához**, valamint **sorjázáshoz és életöréshez**.

**Minden edzett, nemesített és erősen ötvözött acélhoz.**

**Ajánlott kerületi sebességek:** CBN szárazon 15-25 m/s, CBN nedvesen 20-40 m/s.

**Figyelem:**

Gyémánt fenőhasábokat az 559000 cikkszámától, gyémántreszelőket az 529150 cikkszámától kezdődően talál.

**Műszaki leírás**

Fej Ø	2 mm
Alak leírása	Gömb
Teljes hossz	45 mm

Szár Ø	3 mm
Fejhossz	2 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	CBN
Termék fajtája	Csapos köszörűkő

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	20-30 m/s	P
Acél < 55 HRC	alkalmas	20-30 m/s	H
Acél < 60 HRC	alkalmas	20-30 m/s	H
Acél < 67 HRC	alkalmas	20-30 m/s	H
INOX	alkalmas	20-30 m/s	
Ti	alkalmas	20-30 m/s	
GG(G)	alkalmas	20-30 m/s	K
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		