



Vágótárcsa PREMIUM***, Tárcsa Ø: 115mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 563300 115 |
| GTIN | 9003170359375 |
| Árucikk kategória | 53T |

Leírás

Kivitel:

Speciális típus nagy oldalstabilitással és hosszú élettartammal **CrNi acélok** vágásához, kiváló teljesítmény acélnál is.

Felhasználás:

Kézi vágáshoz elektromos és sűrített levegős sarokcsiszolókon max. 80 m/s v_c forgácsoló sebességgel.

Specifikáció:

A30R-BFXA.

Figyelem:

A tárcsa vastagságának legalább el kell érnie a vágni kívánt anyag 20%-át. Az INOX vágótárcsát csökkent forgácsoló sebességgel alkalmazza.

Műszaki leírás

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Maximális fordulatszám | 13300 min ⁻¹ |
| Tárcsaszélesség | 2 mm |
| Furat Ø | 22,23 mm |

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Alak leírása | hajlított |
| Specifikáció | A30R-BFXA |
| Tárcsa Ø | 115 mm |
| Anyagvastagsághoz | 6 - 10 mm |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | A |
| Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % |
| Ajánlott fogásszög | 90 fok |
| Anyaghoz optimalizálva | INOX |
| Meghajtó gép | Sarokcsiszoló |
| Maximális kerületi sebesség | 80 m/s |
| Termék fajtája | Vágótárcsa |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 55 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 60 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 67 HRC | alkalmas | | |
| INOX | alkalmas | | |
| Ti | alkalmas | | |
| GG(G) | feltételesen alkalmas | | |
| Száraz | alkalmas | | |