

**Garant****VHM fúró, aramid, bevonat nélkül, Ø DC h6: 3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	121230 3
GTIN	4045197471284
Árucikk kategória	11Y

**Leírás****Kivitel:**

**Speciális geometria** aramid műanyagok (poliaramidok) és aramidszálak, valamint termo- és duroplasztok biztonságos fúrásához.

**Figyelem:**

Forgácshorony hossza  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

**Műszaki leírás**

Vágóélek száma Z	2
Előtolás f AFK-ban	0,05 mm/ford,
Szártűrés	h6
Forgácshorony hossza $L_c$	12 mm
Névleges Ø $D_c$	3 mm
Tűrés névleges Ø	h6
Szár Ø $D_s$	3 mm
Teljes hossz L	40 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Ajánlott Maximális furatmélység $L_2$	7,5 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	VHM
Kivitel	4xD

Szár	Hengeres szár, h6
Fúrési felhasználás	Aramidokhoz
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Csigafúró

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
PE-HD	feltételesen alkalmas	140 m/min	N
PA 66	feltételesen alkalmas	130 m/min	N
PEEK	feltételesen alkalmas	120 m/min	N
PF 31	feltételesen alkalmas	100 m/min	N
AFK Aramid	alkalmas	110 m/min	N
Honeycomb szendvics	feltételesen alkalmas	120 m/min	N
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		