

**Garant****Turbómaró Z7 – közepes, keresztfogazással, HM, Típus: D1009****Rendelési adatok**

Rendelés száma	540350 D1009
GTIN	4045197222442
Árucikk kategória	51D

**Leírás****Kivitel:**

A **GARANT** turbómarók nagyon szívós, nagyteljesítményű keményfém minőségűből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményfémből készül.

**Szárhossz 200 mm** (levágható).

Szár Ø 6 mm. **Form D, gömb** (KUD).

**Felhasználás:**

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

A gépet csak akkor kapcsolja be, ha turbómarót már a munkadarabra helyezte.

Szár Ø: 6 mm

Alak leírása: Gömb

Fej Ø: 10 mm

Fejhossz: 9 mm

Teljes hossz: 209 mm

Szár Ø: 6 mm

**Műszaki leírás**

Teljes hossz	209 mm
Alak	gömbvégű fej
Fogazás finomsági foka	Közepes
Fej Ø	10 mm
Fogazás rövid jelölése	Z7
Fogazás típusa	keresztfogazású

Alak leírása	Gömb
Szár Ø	6 mm
Fejhossz	9 mm
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Uni	alkalmas		