

**Vágótárcsa PREMIUM***, Tárca Ø: 178mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	563250 178
GTIN	9003176370695
Árucikk kategória	53T

Leírás**Kivitel:**

Kemény, nagy teljesítményű vágótárcsa speciálisan acéllemezekhez, profilokhoz és csövekhez, maximális élettartammal.

INOX-hoz nem alkalmas (Fe-, S- és Cl-tartalom > 0,1%).

Felhasználás:

Kézi vágáshoz elektromos és sűrített levegős sarokcsiszolókon max. 80 m/s_v forgácsoló sebességgel.

Specifikáció:**A30S-BFXA.****Figyelem:**

A tárcsa vastagságának legalább el kell érnie a vágni kívánt anyag 20%-át.

Műszaki leírás

Tárccaszélesség	2,5 mm
Alak leírása	egyenes
Maximális fordulatszám	8500 min ⁻¹

Alak	41
Furat Ø	22,23 mm
Specifikáció	A30S-BFXA
Tárcsa Ø	178 mm
Anyagvastagsághoz	7,5 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Ajánlott fogásszög	90 fok
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Meghajtó gép	Sarokcsiszoló
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Vágótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		

Tartozék

Felfogó karima pár Karima Ø 76 mm	563990 76
-----------------------------------	-----------