



## Turbómaró, bevonattal Z7 – közepes, keresztfogazással, HM TiAlN, Típus: D1210



### Rendelési adatok

Rendelés száma	540260 D1210
GTIN	4027497455867
Árucikk kategória	56L

### Leírás

#### Kivitel:

Szár Ø 6 mm.

A LUKAS turbómarók nagyon szívós, nagyteljesítményű keményfém minőségűből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken, maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményféműből.

Plusz TiAlN bevonat a hosszabb élettartam és jobb hőállóság érdekében.

Nagy termikus és mechanikus terhelésekhez (Heavy Duty). **Gömb alak** (KUD).

#### Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Szár Ø: 6 mm

Alak leírása: Gömb

Fej Ø: 12 mm

Fejhossz L<sub>1</sub>: 10 mm

Teljes hossz: 51 mm

Szár Ø: 6 mm

### Műszaki leírás

Fogazás típusa	keresztfogazású
Alak	D1210
Teljes hossz	51 mm
Fej Ø	12 mm

Alak leírása	Gömb
Fogazás finomsági foka	Közepes
Fogazás rövid jelölése	Z7
Fejhossz L <sub>1</sub>	10 mm
Szár Ø	6 mm
Szerszámanyag	HM TiAlN
Bevonat	TiAlN
Termék fajtája	Turbómaró