

Fenőhasáb – szilícium-karbid (zöld), háromélű, Hossz×szélesség (mm) finomsági fok: 100X6M



Rendelési adatok

Rendelés száma	558615 100X6M
GTIN	4260496530641
Árucikk kategória	56Z

Leírás

Felhasználás:

Szerszámok ill. szerszámok **éleinek sorjázásához, élezéséhez, simításához és élettöréséhez**. Furatok, felületek és élek utólagos megmunkáláshoz a formagyártásban. Ezen kívül felületek javításához, becsiszolásához és polírozásához.

Keményfémhez, könnyű- és színesfémekhez, üveghez, kerámiához, porcelánhoz. **Nagy keménységű** és kimondottan **önélező hatású** anyag.

Figyelem:

Elsősorban olajjal, petróleummal vagy vízzel kell használni.

Műszaki leírás

Szélesség	6 mm
Szemcsézet	180
Hossz	100 mm
Finomsági fok	közepes
Festék	zöld
Csiszolóeszköz rövid jelölése	SiC
Alak	háromélű
Termék fajtája	Fenőhasáb

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
Keményfém (HM)	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Kőzet	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		