



## Turbómaró, bevonattal Z7 – közepes, keresztfogazással, HM TiAlN, Típus: L1020



### Rendelési adatok

Rendelés száma	540260 L1020
GTIN	4027497045440
Árucikk kategória	56L

### Leírás

#### Kivitel:

Szár Ø 6 mm.

A LUKAS turbómarók nagyon szívós, nagyteljesítményű keményfém minőségűből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken, maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményfémű.

Plusz TiAlN bevonat a hosszabb élettartam és jobb hőállóság érdekében.

Nagy termikus és mechanikus terhelésekhez (Heavy Duty). **Gömbvégű kúp alak** (KEL).

#### Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Szár Ø: 6 mm

Alak leírása: Gömbölyű végű kúp

Fej Ø: 10 mm

Fejhossz L<sub>1</sub>: 20 mm

Teljes hossz: 60 mm

Szár Ø: 6 mm

### Műszaki leírás

Fogazás finomsági foka	Közepes
Fej Ø	10 mm
Alak leírása	Gömbölyű végű kúp
Alak	L1020
Fogazás rövid jelölése	Z7

Fogazás típusa	keresztfogazású
Teljes hossz	60 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	20 mm
Szár Ø	6 mm
Szerszámananyag	HM TiAlN
Bevonat	TiAlN
Termék fajtája	Turbómaró