


**CC.T 09T304, Minőség: PDL025****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260097 PDL025
GTIN	4960664757510
Árucikk kategória	25E

Leírás

CC.T 09T304 PDL025 Minőség: PDL025

Forgácstörő: MFP-SK

Tűrés: G

Fogásmélység a_p : 0,5 - 1 mm

Előtolás f : 0,03 - 0,15 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 300 m/min

Műszaki leírás

Forgácstörő	MFP-SK
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fogásmélység a_p	0,5 - 1 mm
Előtolás f	0,03 - 0,15 mm/ford,
Minőség	PDL025
Fő felhasználás	N
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 300 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CCGT 09T304
Cserék / élek száma	2
Tűrés	G
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz