



## Gyémánt tűreszelő, 140 mm D181 szemcse (durva), Típus: 4

### Rendelési adatok

Rendelés száma	529230 4
GTIN	4007220016862
Árucikk kategória	53B

### Leírás

#### Kivitel:

A tűreszelők alaptestét speciális acélból kovácsolták és köszörülték. A gyémántreszelők egyenletes, egységes szemcseméretű gyémántpor beszórást kapnak és ezt galvanikusan rögzítik. Az egyenletes gyémántborítás és a gyémánt keménysége kiváló reszelési eredményeket biztosítanak. **Teljes reszelőhossz = 140 mm**; gyémántbevonat hossza = 70 mm; szár  $\varnothing = 3$  mm.

#### Felhasználás:

**Edzett acélból** vagy **keményfémből** készült vágó-, stancoló- és prészerszámok méret pontos utómegmunkálásához. Ezenkívül **üveg, kerámia** stb. megmunkálásához. **Kis nyomással** reszeljen, különösen az éleknél. A nagy nyomás nem eredményez jobb reszelési teljesítményt és károsítja a reszelőt.

#### Szemcsézet:

Durvaszemcsés **D 181**

#### Opcionális tartozék:

Ezekhez a reszelőkhöz **gyorsszorító nyelet** az 519700 sz. alatt talál.

### Műszaki leírás

Alak leírása	kerek
Keresztmetszet bevonattal	3,2 mm
Bevonathossz	70 mm
Csiszolóanyag	Gyémánt
Csiszolóeszköz rövid jelölése	D
Szemcsézet	D181
reszelőnyéllel	nem
Termék fajtája	Tűreszelő

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
Keményfém (HM)	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Kőzet	feltételesen alkalmas		

## Tartozék

Gyorsszorítós nyéltűreszelőkhöz Típus 2	519700 2
Gyorsszorítós nyéltűreszelőkhöz Típus 3	519700 3