Villás idomszer, a – zc, Névleges ∅: 71mm

Rendelési adatok

Rendelés száma	484222 71
GTIN	2050001956156
Árucikk kategória	48B

Leírás

Kivitel:
A kétoldalas villás idomszer első osztályú idomszeracélból készült, edzett, feszültségmentesített és leppelt. Megy oldal **kopási ráhagyással** DIN 7163 szerint.
ISO **a – ZC tűrésmezőkhöz 6 – 13 alap tűrésfokkal.**
Felhasználás:
Tengelyek vizsgálatára laza, átmeneti vagy sajtoló illesztésekhez.
Szabvány:
Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1** und **DIN 7163**.
Figyelem:
Határozza mega a kívánt tűrésosztályt. Megrendeléskor adja meg a **tűrésmezőt (a – zc)** és az alap tűrésfokot (6 – 13), pl. 484222 sz. **10f9.** Az 5-ös alap tűrésfokhoz és finomabb tűrésekhez készült idomszerek külön ajánlatkérésre szállíthatóak.

Műszaki leírás

Idomszert fajtája	Megy oldali idomszer
Idomszert fajtája	Nem megy-oldali idomszer
Szabvány	DIN EN ISO 1938-1
Szabvány	DIN 7163
Tűrésmező	a

Tűrésmező	b
Tűrésmező	c
Tűrésmező	cd
Tűrésmező	nap
Tűrésmező	e
Tűrésmező	ef
Tűrésmező	f
Tűrésmező	fg
Tűrésmező	g
Tűrésmező	óra
Tűrésmező	j
Tűrésmező	js
Tűrésmező	k
Tűrésmező	m
Tűrésmező	n
Tűrésmező	p
Tűrésmező	r
Tűrésmező	s
Tűrésmező	t
Tűrésmező	u
Tűrésmező	v
Tűrésmező	x
Tűrésmező	y
Tűrésmező	z
Tűrésmező	za
Tűrésmező	zb
Tűrésmező	zc
Minőség	12
Minőség	13

Minőség	7
Minőség	8
Minőség	11
Minőség	6
Minőség	9
Minőség	10
Névleges méret	71 mm
Alapanyag	idomszeracél
Terméknév attribútum	a – zc
Kalibrálás	L8
Termék fajtája	Villás idomszer

Szolgáltatások

DAkkS kalibrálásVillás idomszer Maximális névleges méret 5-100 mm	028710 5-100
KalibrálásVillás idomszer Maximális névleges méret 200 mm	028700 200