

**Vágótárcsa PREMIUM\*\*\*, Tárcsa Ø: 150mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	563200 150
GTIN	9003178723406
Árucikk kategória	53T

**Leírás****Kivitel:**

Agresszív vágótárcsa (alacsony keménységi fok Q) **univerzális felhasználáshoz** INOX-hoz és acélhoz hosszú élettartammal és stabilitással.

**Felhasználás:**

Kézi vágáshoz elektromos és sűrített levegős sarokcsiszolókon max. 80 m/s<sub>v</sub> forgácsoló sebességgel.

**Specifikáció:****A30Q-BFXA.****Figyelem:**

A tárcsa vastagságának legalább el kell érnie a vágni kívánt anyag 20%-át.

**Műszaki leírás**

Maximális fordulatszám	10200 min <sup>-1</sup>
Furat Ø	22,23 mm
Alak	41
Tárcsaszélesség	2,5 mm

Alak leírása	egyenes
Specifikáció	A30Q-BFXA
Tárcsa Ø	150 mm
Anyagvastagsághoz	7,5 - 12,5 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Ajánlott fogásszög	90 fok
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Meghajtó gép	Sarokcsiszoló
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Vágótárcsa

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		