

**Turbómaró, bevonattal Z4 – finom, keresztfogazással, HM TiAlN, Típus: L1020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	540560 L1020
GTIN	4027497279128
Árucikk kategória	56L

**Leírás****Kivitel:**

Szár Ø 6 mm.

A LUKAS turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségűből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken, maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményféműből.

Plusz TiAlN bevonat a hosszabb élettartam és jobb hőállóság érdekében.

Nagy termikus és mechanikus terhelésekhez (Heavy Duty). **Gömbvégű kúp alak** (KEL).

**Felhasználás:**

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

**Műszaki leírás**

Fogazás típusa	keresztfogazású
Alak leírása	Gömbölyű végű kúp
Fogazás rövid jelölése	Z4
Fogazás finomsági foka	finom
Fej Ø	10 mm
Teljes hossz	60 mm
Alak	L1020
Szár Ø	6 mm
Fejhossz	20 mm

Sorozat	Z4 fogazás
Szerszámanyag	HM TiAlN
Bevonat	TiAlN
Termék fajtája	Turbómaró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		