



Turbómaró, bevonattal Z7 – közepes, keresztfogazással, HM TiAlN, Típus: G1225



Rendelési adatok

Rendelés száma	540260 G1225
GTIN	4027497043422
Árucikk kategória	56L

Leírás

Kivitel:

Szár Ø 6 mm.

A LUKAS turbómarók nagyon szívós, nagyteljesítményű keményfém minőségűből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken, maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményféműből.

Plusz TiAlN bevonat a hosszabb élettartam és jobb hőállóság érdekében.

Nagy termikus és mechanikus terhelésekhez (Heavy Duty). **Hegyes végű ívelt alak** (SPG).

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Szár Ø: 6 mm

Alak leírása: Hegyes, ívelt

Fej Ø: 12 mm

Fejhossz L₁: 25 mm

Teljes hossz: 65 mm

Szár Ø: 6 mm

Műszaki leírás

Fejhossz L ₁	25 mm
Fogazás rövid jelölése	Z7
Alak leírása	Hegyes, ívelt
Alak	G1225

Fogazás típusa	keresztfogazású
Fej Ø	12 mm
Teljes hossz	65 mm
Fogazás finomsági foka	Közepes
Szár Ø	6 mm
Szerszámanyag	HM TiAlN
Bevonat	TiAlN
Termék fajtája	Turbómaró